Sprostvārsts
HA-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Daļas numurs: 190847

Caurplūde no ārējās vītnes uz QS spraudņa savienotāju.
Šis tips ir derīgs vakuumam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Sprosta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1	10-32 UNF-2A
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2	QS-5/32
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	143 l/min
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Misiņš
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciālais spiediens, atvēršanās	0,1 bar
Min. diferenciālais spiediens, aizvēršanās	0,2 bar
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	7,2 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS