


# Diferencētā spiediena vārsts LRL-1/4-NPT-QS-5/16-U

Daļas numurs: 190897

Produkts tiks atcelts

Bez manometra, ar vīrišķo vītņi un QS spraudņa savienojumu.  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Diferencēts spiediens, konstants
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-5/16
Montāžas tips	Vītņots
Piegādes spiediens 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Piegādes spiediens 1 psi	0 ... 130,5 psi
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	39 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS