



Spiediena regulators LR-10-32-UNF-QS-1/4-U

Daļas numurs: 190926

Produkts tiks atcelts

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	10-32 UNF-2A
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-1/4
Montāžas tips	Vītņots
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	17 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš