


Spiediena manometrs MA-15-10-QS-5/32-U

Daļas numurs: 190934

FESTO

Ar rādītāju bāros.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 10 bar
Atbilst standartam	EN 837-1
Spiediena manometra nominālais izmērs	15
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs bez mērīšanas mehānisma
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	5
Aizsardzības klase	IP53
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	QS-5/32
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Materiālu informācija, korpuss	Tērauds
Materiālu informācija, skatlogs	PC
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	10 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot skābekli Izņemot acetilēnu