

Vakuuma piesūcekņa kauss

ESV-30-SNA

Daļas numurs: 190988

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Mīn. detaļas rādiuss	110 mm
piesūcekņa kausa diametrs	30 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,867 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īpašie raksturlielumi	Antistatisks
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Virsmas pretestība	$\leq 0,000$ MΩm
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	40,8 N
Produkta svars	2,7 g
Krāsa	melns/balti punkti
Balsta cietība	50 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	BR