

Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-60-ES

Daļas numurs: 191041

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Min. detaļas rādiuss	120 mm
piesūcekņa kausa diametrs	60 mm
piesūcekņa kausa tilpums	14,445 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, īpaši dziļš
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:...]]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 180 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	162,5 N
Produkta svars	21 g
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	50 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	VMQ (silikons)