

Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-40-BU

Daļas numurs: 191061

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	9,5 mm
Min. detaļas rādiuss	90 mm
piesūcekņa kausa diametrs	40 mm
piesūcekņa kausa tilpums	11,699 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaiš, plēšveida 1,5 ieloki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	52,3 N
Produkta svars	9,8 g
Krāsa	zils
Balsta cietība	60 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	PUR