

# Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-40-BS

Daļas numurs: 191062

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	9,5 mm
Min. detaļas rādiuss	90 mm
piesūcekņa kausa diametrs	40 mm
piesūcekņa kausa tilpums	11,699 cm <sup>3</sup>
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaiš, plēšveida 1,5 ieloki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 180 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	52,3 N
Produkta svars	9,8 g
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	50 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	VMQ (silikons)