


Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-80-BS

Daļas numurs: 191068

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	10 mm
Min. detaļas rādiuss	430 mm
piesūcekņa kausa diametrs	80 mm
piesūcekņa kausa tilpums	63,9 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaiš, plēšveida 1,5 ieloki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 180 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	213,6 N
Produkta svars	39 g
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	50 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	VMQ (silikons)