


Interfeiss CAMC-F-PN

Daļas numurs: 19111916

FESTO

Iespraužamā karte fieldbus saskarnei.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20 saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	75 g
Montāžas tips	Paplašinājuma modulis priekš CMMP-AS...-M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Protokols	PROFINET
Komunikāciju profils	FHPP
Takts frekvence	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topoloģijas	Zvaigzne Gredzens Līnija
Vides pārpalikums	MRP
IP adreses allokācija	FCT DCP
Feldbus spraudnis	2xLigzda RJ45
Minimālais cikla laiks	1 ms
LED displejs	Bus kļūda Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring Sistēmas kļūda
Konfigurācijas atbalsts	GSDML
Parametru konfigurēšana	FCT
Papildus funkcijas	Conformance Class B DCP IRT-savietojams LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP