

Amortizators YSR-10-10-C

Daļas numurs: 191199

FESTO

Pašregulējošs



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Izmērs | 10 |
| Gājiens | 10 mm |
| Amortizēšana | pašregulējošais |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Max. sadursmes ātrums | 3 m/s |
| Īslaicīgs atstatišanas laiks | 0,2 s |
| Ilglaicīgs atstatišanas laiks | 1 s |
| Darbības režīms | vienpusējās darbības spiedošā darbība |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Amortizācijas garums | 10 mm |
| Max. apturēšanas spēks | 700 N |
| Max. enerģijas patēriņš uz gājienu | 6 J |
| Max. enerģijas patēriņš stundā | 26.000 J |
| Max. atlikusī enerģija | 0,03 J |
| Atstatišanas spēks | 3,5 N |
| Produkta svars | 51 g |
| Montāžas tips | ar sprostuzgriezni |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | tērauds, galvanizēts |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |