


Vakuuma filtrs ESF-4A

Daļas numurs: 191203

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Filtrācijas pakāpe	10 µm
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	260 l/min
Darbošanās paņēmiens	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	19 g
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Pneimatiskais savienojums	M6
Vakuuma savienojums	M6
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Filtra materiāls	PVF
Korpusa materiāls	Alumīnijs Nikēlēts misiņš