

Izgaismojošais blīvējums MF-LD-230AC

Daļas numurs: 19144

FESTO

Priekš MSFG, MSFW elektromagnēta tinuma.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Produkta svars	1,6 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 Taisnstūra izpildījums, MSF
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Nominālā jauda, izgaismojošs blīvējums	0,33 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)
Krāsa	caurspīdīgs