



Saspiestā gaisa rezervuārs VZS-20-B

Daļas numurs: 192161

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apjoms	20 l
Montāžas pozīcija	Kondensāta novadīšana apakšpusē
Atbilst standartam	EN 286-1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,775 ... 232 psi
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES vienkāršoto Spiediena Ierīču Direktīvu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-] Slāpeklis
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 100 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 100 °C
Maks. pievilkšanas moments, savienjošā vītne	130 Nm
Maks. pievilkšanas moments, kondensāta novadīšana	27 Nm
Produkta svars	9.000 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Kondensāta novadīšanas savienojums	G3/8
Pneimatiskais savienojums	G1
Gaisa rezervuāra materiāls	tērauds, pulverpārklājums