

Plakanas virsmas portāls EXCH-40-

Daļas numurs: 1923050

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Izmērs | 40 |
| Montāžas pozīcija | vertikāle Horizontāls |
| Konstrukcijas struktūra | Plakanas virsmas portāls |
| Darbošanās spiediens | ≤ 8 bar |
| Maks. horizontālais paātrinājums | 50 m/s ² |
| Maks. vertikālais paātrinājums | 30 m/s ² |
| Maks. horizontālais ātrums | 5 m/s |
| Maks. vertikālais ātrums | 4 m/s |
| Atkārtēšanas precizitāte | $\pm 0,1$ mm |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for machines |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 90 % nekondensējošs |
| Skaņas spiediena līmenis | 74 dB(A) |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 10 ... 50 °C |
| Iespējamā slodze ar maksimālo dinamisko reakciju | 4 kg |
| Montāžas tips | Ar montāžas komplektu Ar regulēšanas komplektu ar ierīvi |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |