


# Ligzdas savienotājs MSSD-EB-S-M14

Daļas numurs: 192745

FESTO

ar izolāciju caurdurošiem kontaktiem



## Datu lapa

| Pazīme                           | Lielums   |
|----------------------------------|---|
| Savienojuma frekvence            | 10  |
| Montāžas tips                    | Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi                              |
| Montāžas pozīcija                | Jebkurš   |
| Produkta svars                   | 17 g  |
| Elektriskais savienojums         | 4-kontaktu<br>Spraudņa ligzda<br>Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 |
| Vada diametrs                    | 4 ... 6 mm  |
| Nominālais vadītāja šķērsriezums | 0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Aizsardzības klase               | IP67<br>pēc IEC 60529   |
| Apkārtējās vides temperatūra     | -25 ... 90 °C   |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B2-L  |
| Korpora materiāls                | PA  |
| Korpora krāsa                    | Melns   |