

# Līdzdas savienotājs MSSD-C-S-M16

Daļas numurs: 192748

FESTO

ar izolāciju caurdurošiem kontaktiem



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Savienojuma frekvence	10
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	38 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudņa līdzda Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803
Vada diametrs	5,5 ... 8 mm
Nominālais vadītāja šķērsriezums	0,5 ... 1 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA
Korpora krāsa	Melns