



# Diferencētā spiediena vārsts LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U

Daļas numurs: 192829

FESTO

Bez manometra, ar vīrišķo vītņi un QS spraudņa savienojumu.  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Diferencēts spiediens, konstants
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/16-27
Montāžas tips	Vītņots
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	17,5 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš