


Pasīvo vadotņu ass FDG-50- -

Daļas numurs: 192854

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Gājiens	10 ... 3.000 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstruktijas struktūra	Vadotņu ass bez piedziņas elementa
Max. ātrums	3 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Vadotnes komponentes materiālu informācija	Tērauds
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts