

Palaišanas vārsts HEP-3/4-D-MIDI



Daļas numurs: 193253

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Lieto savienojumā ar gaisa sagatavošanas blokiem.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droseļējams
Rokas vadība	Nav
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Vadības spiediens	3 ... 16 bar
C-vērtība	16,2 l/sbar
b- vērtība	0,47
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	4.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Plūsmas virziens	nereversējams
Produkta svars	500 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/8
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums