


Standarta cilindrs DNA-1 1/2"- -

Daļas numurs: 193383

FESTO

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Atkarībā no konfigurācijas, ilustrācijas, tehniskie dati datu lapās un attiecīgajos piederumos var būt nelielas neatbilstības attiecībā uz šo produktu.



Parauga attēlojums

Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,5 ... 80 "
Virzuļa diametrs	1 1/2"
Bāzēts uz standartu	ANSI/NFPA
Darbošanās spiediens	0,6 ... 12 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	≥ -20 °C
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājjena	250 g
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums