

Plastmasas caurule PLN-12X1,75-NT

Daļas numurs: 193407

FESTO

augsta izturība pret ķīmikālijām un hidrolīzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	12 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	65 mm
Iekšējais diametrs	8,4 mm
Min. liekšanās rādiuss	23 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,054 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespējamam savienojumam ar ārējo diametru 12 mm
Krāsa	neitrāla
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE