

# Iespiežamais savienojums QS-F-G1/4-10

Daļas numurs: 193413

FESTO

ārējā vītne ar ārējo sešstūri.



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums   |
|---|---|
| Izmērs                                      | Standarta   |
| Nominālais izmērs                           | 7,3 mm  |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa       | Blīvgredzens  |
| Konstrukcijas struktūra                     | Spied/pavelc princips                               |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar                                    |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama                          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 3   |
| Pārtikas drošība                            | saskaņā ar ražotāja deklarāciju                     |
| Apkārtējās vides temperatūra                | 0 ... 150 °C  |
| Autorizācija                                | Germanischer Lloyd                                  |
| Max. pievilkšanas moments                   | 15 Nm   |
| Produkta svars                              | 23,7 g  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | G1/4  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | priekš cauruļvada, 10 mm ārējais diametrs           |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS  |
| Materiālu informācija, korpuss              | Misiņš<br>hroma un niķeļa pārklājums                |
| Vītnes blīvējuma materiālu informācija      | FPM   |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija     | FPM   |