

Iespiežamais T- veida savienojums QST-F-G1/2-12

Daļas numurs: 193437

FESTO

Pagriežams par 360°, virišķā ar ārējo sešstūri.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 10 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | Blīvgredzens |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 |
| Pārtikas drošība | saskaņā ar ražotāja deklarāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 150 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Max. pievilkšanas moments | 40 Nm |
| Produkta svars | 90 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 12 mm ārējais diametrs |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | Misiņš hroma un niķeļa pārklājums |
| Vitnes blīvējuma materiālu informācija | FPM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | FPM |