

Spraudņa ligzda ar vadu KME-1-24-10-LED

Daļas numurs: 193455

FESTO

Iepriekš savienoti, priekš ME vārstiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Signāla statusa attēlojums	Dzeltena gaismas diode
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	570 g
Elektriskais savienojums 1	Leņķiska ligzda, kvadrātiska, 3-kontaktu, C tips
Elektriskais savienojums 2	Brīvs gals, 2-dzīslu
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	52 mm
Vada diametrs	5,2 mm
Vada diametra pielāide	± 0,1 mm
Kabeļa struktūra	2x0,75
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)
Blīvējumu materiāls	NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Apsudrabots vara sakausējums