


Plūsmas kontroles vārsts GRO-QS-4

Daļas numurs: 193972

FESTO

Bez sprostvārsta funkcijas



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu ar piederumiem Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	110 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirsienā	165 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	12 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Rievotās galvas materiāls	PA-pastiprināts
Regulēšanas skrūves materiāls	Stiprs tērauda sakausējums