

Plakanas virsmas portāls EXCH-60-

Daļas numurs: 1939785

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	60
Montāžas pozīcija	vertikāle Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Plakanas virsmas portāls
Darbošanās spiediens	≤ 8 bar
Maks. horizontālais paātrinājums	50 m/s ²
Maks. vertikālais paātrinājums	30 m/s ²
Maks. horizontālais ātrums	5 m/s
Maks. vertikālais ātrums	3 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	$\pm 0,1$ mm
Noslodzes cikls	100 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 % nekondensējošs
Skaņas spiediena līmenis	81 dB(A)
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 50 °C
Iespējamā slodze ar maksimālo dinamisko reakciju	6 kg
Montāžas tips	Ar montāžas komplektu Ar regulēšanas komplektu ar ierīvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS