


# Kontroles elements SPC200-MMI-1F

Daļas numurs: 194018

FESTO

Priekš laišanas darbā, programmēšanas un diagnostikas.  
Izņemts, pieejams tikai līdz 2007



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konfigurācijas atbalsts	EDS fails
Attēlošana	2x16 simboli LCD-Display
Apkalpes elements	6 taustiņi Membrānas tipa klaviatūra
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	225 g
MMI interfeisa izpildījums	RS232C Elektriskā izolācija 9600 - 115200 Baud 8 bitu dati 1 apturēšanas bits even parity Bez rokas trīces
Elektriskais savienojums, darba spriegums	Termināļa josla 3-kontaktu
Elektriskais savienojums, MMI-1	Spraudnis SUB-D 9-kontaktu