



Precīzais spiediena regulators LRPS-1/4-10

Daļas numurs: 194693

FESTO

Bez spiediena manometra, ar noblokējamu regulatora galvu.
Lieto piemērotu precīzo MAP vai FMAP tipa spiediena manometru kopā ar šo produktu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Vadāms precīzais diafragmas regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,1 ... 10 bar
Max. spiediena histerēze	0,02 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.300 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	410 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs