

# Filtra regulators LFRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A



Daļas numurs: 194845

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar nobloķējamu regulatora rokturi, bez spiediena manometra, nominālais spiediens 7 bāri, paredzēts neļļotam saspiestajam gaisam  
Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                    | Maxi   |
| Sērija                                    | D  |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu                                  |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°   |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm  |
| Kondensāta novadīšana                     | pilnīgi automātisks  |
| Konstrukcijas struktūra                   | Filtrs regulators bez spiediena manometra                              |
| Max. kondensāta vērtība                   | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Kausa aizsargs                            | Metāla kausa aizsargs  |
| Spiediena manometrs                       | Sagatavots priekš G1/4   |
| Darbošanās spiediens                      | 2 ... 12 bar   |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 7 bar  |
| Max. spiediena histerēze                  | 0,4 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 7.700 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertās gāzes    |
| Piezīme par darbu un vadības vidi         | Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| Uzglabāšanas temperatūra                  | -10 ... 60 °C  |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertās gāzes   |
| Vidējā temperatūra                        | 5 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | 5 ... 60 °C  |
| Produkta svars                            | 1.880 g  |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/4   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G3/4   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Korpusa materiāls                         | Cinka spiedienlējums   |
| Kolbas materiāls                          | PC   |