

Gaisa sagatavošanas bloks FRCS-1/8-D-5M-MINI-A

Daļas numurs: 194862

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra/spiediena regulatora/eļļotāja kombinācija,
D saime, ar nobloķējamu regulatora galvu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators ar spiediena manometru proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. kondensāta vērtība	22 cm ³
Filtrācijas pakāpe	5 μm
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,2 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	600 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	760 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC