



# Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KD

Daļas numurs: 195196

FESTO

Ar nobloķējamu regulatora galvu un spiediena manometru, priekš 12 bāru nominālo spiedienu, priekš neelēta saspiesta gaisa.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums   |
|---|---|
| Izmērs                                    | Maxi  |
| Sērija                                    | D   |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu   |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°  |
| Filtrācijas pakāpe                        | 40 µm   |
| Kondensāta novadišana                     | manuāla rotācija  |
| Konstrukcijas struktūra                   | Slēgvārsts<br>Filtrs regulators ar spiediena manometru<br>Drošības slēgvārsts |
| Max. kondensāta vērtība                   | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Kausa aizsargs                            | Metāla kausa aizsargs   |
| Spiediena manometrs                       | ar spiediena manometru  |
| Spiediena kontroles diapazons             | 2,5 ... 12 bar  |
| Ieplūdes spiediens 1                      | 3 ... 16 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 2.800 l/min   |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2   |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C   |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C   |
| Produkta svars                            | 3.540 g   |
| Montāžas tips                             | Izvēles<br>Līnijas instalācija<br>ar piederumiem                              |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/4  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G3/4  |
| Materiālu informācija, korpuss            | Cinka spiedienlējums  |
| Kolbas materiālu informācija              | PC  |