

# Vītņots nipeļa stiprinājums CN-M5-PK-2

Daļas numurs: 19521

FESTO

Priekš plastmasas caurulēm PAN, PUN, PP, PU, PR, ar blīvgredzenu



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	1,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 3 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Tērauds