


Pneimatiskais interfeiss

CPX-GP-03-4,0

Daļas numurs: 195738

FESTO

VIMP/VIFB Midi/Maxi vārstu termināļu savienošanai ar modulāri elektrisko termināli CPX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārstu termināļa interfeiss	Tips 03, MIDI/MAXI
Diagnoze	- Zems spriegums vārstos
Max. vārstu pozīciju skaits	26 pie viena elektromagnēta vārstiem
LED displejs	- Grupas diagnostika - Kanāla vārsta statuss
Parametru konfigurēšana	Kļūmju drošs uz katru kanālu Spēki uz katru kanālu Tukšgaitas režīms uz katru kanālu Moduļa monitorings
Aizsardzība (issavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz vārsta izeju
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 15 mA (elektronikas barošana) Parasti 30 mA (vārsta slodzes barošana)
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	0,2 A
Maz. rezultējošas strāvas daudzums uz katru moduli	4 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, papildus enerģijas piegādei
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	390 g
Elektriskais savienojums	Feldbus
Pārsega materiālu informācija	Tērauds
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums