

Kopnes savienojums CPX-FB6


Daļas numurs: 195748

Produkts tiks atcelts

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2027. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	Interbus
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	125 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA-pastiprināts PC
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	BA: aktīvā kopne RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Darba spriegums
Diagnosticēšanas instruments	Channel and module-oriented diagnostics Zema sprieguma moduļi Diagnostics memory
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Feldbus spraudnis	2 x Sub-D spraudnis samontēšanai 2x M12x1, 5-pin, B-izkārtojums Sub-D līgзда un spraudnis, 9-kontaktu
Ieejas adreses maksimālais lielums	12 Byte
Izejas adreses maksimālais lielums	12 Byte
Parametru konfigurēšana	Diagnostics behaviour Kļūmju droša reaģēšana Forcing of channels Signal setup Sistēmas parametri
Takts frekvence	500, 2000 kbit/s
Papildus funkcijas	- Nesimetriska datu piekļuve caur PCP kanālu Kanālu orientēta diagnostika ar fieldbusu Palaišanas parametrizācija normālā tekstā caur fieldbusu Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 200 mA