


Izejas modulis CPX-4DA

Daļas numurs: 195754

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX, 4 digitālās izejas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	42 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	Atkarībā no savienotājbloka
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
LED displejs	1 group diagnostics 4 channel diagnostics 4 channel status
Diagnoze	Short circuit/overload per channel Zemspriegums, izejas
Izeju skaits	4
Parametru konfigurēšana	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Tipiski 16 mA
Raksturlikne, izejas	Balstīts uz IEC1131-T2
Pārslēdzošā loģika, izejas	PNP (pozitīvā saslēgšana)
Max. atlikusī strāva moduļu izejās	4 A
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	1 A (24 W spuldzes slodze)
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, papildus piegādei
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz kanālu