

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRXA-1/4-QS-8-D

Daļas numurs: 195814

FESTO

Priekš ierobežota izplūdes gaisa plūsmas, ar QS iespiežamo savienotāju



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pārtrauces elements	Ieškeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	475 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	325 ... 500 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļļots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	720 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	610 ... 760 l/min
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilšanas moments	11 Nm
Produkta svars	47 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	Cinka spiedienlējums Hromēts