

Apaļais cilindrs DSNU-63-250-PPV-A

Daļas numurs: 196058

FESTO

Pozīcijas zondēšanai, ar regulējamu gala pozīciju amortizāciju.
Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	250 mm
Virzuļa diametrs	63 mm
Virzuļa kāta vītne	M16x1,5
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	21 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1.681,9 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.870,3 N
Kustīgā masa	1.084 g
Produkta svars	2.545 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais