


# Savienojošais vads KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Daļas numurs: 196070

FESTO

ļoti elastīgs, ar integrētu noturošās strāvas samazinājumu, priekš vārstu termināļiem CPV.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Papildus funkcijas	Noturēšanas strāvas samazināšana
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Pievilkšanas moments	0,25 Nm
Produkta svars	170 g
Elektriskais savienojums	Leņķveida ligzda / vads Kvadrātisks izpildījums/atvērts gals 2-kontaktu / 2-vadu
Kabeļa struktūra	2x0,25
Vada diametrs	3,4 mm
Kabeļa garums	10 m
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza