


Plastmasas caurule

PFAN-8X1,25-NT

Daļas numurs: 197063

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā, ar darba temperatūrām līdz 150° C.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	110 mm
Iekšējais diametrs	5,9 mm
Min. liekšanās rādiuss	25 mm
Lietošanas instrukcija	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,5 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 217,5 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju Skatīt atbilstības deklarāciju
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,049 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 8 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 60 +5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PFA