

Plastmasas caurule

PFAN-12X1,75-NT

Daļas numurs: 197065

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā, ar darba temperatūrām līdz 150° C.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	12 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	165 mm
Iekšējais diametrs	8,4 mm
Min. liekšanās rādiuss	29 mm
Lietošanas instrukcija	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,6 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 232 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju Skatīt atbilstības deklarāciju
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,125 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 12 mm
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 60 +5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PFA