



# Slēgvārsts HE-N3/4-LO

Daļas numurs: 197131

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Vadības gaiss	tiešais
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
C-vērtība	36,28 l/sbar
b-vērtība	0,21
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	8.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Vītņots
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Plūsmas virziens	nereversējams
Produkta svars	1.000 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1 NPT
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums