



Tandēma cilindrs ADVUT-25x2- -P-A-S6

Daļas numurs: 197281

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, metinājumu izturīgs izpildījums
Atloka stiprinājums FUA-... var tikt uzstādīts tikai uz gala vāku ar šo produktu. Uzgrieznis priekš virzuļa kāta vītņi ir iekļauts.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 150 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Profila ķermenis
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	S6: karstumizturīgie blīvējumi līdz max. 150° C
Darbošanās spiediens	1,1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 120 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	247 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	542 N
Montāžas tips	Izvēles ar piederumiem ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Blīvējumu materiālu informācija	FPM
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums