

# Vārstu terminālis MH2

Daļas numurs: 197335


FESTO

Ar ātrās darbības vārstiem.

Izņemts, pieejams tikai līdz 2007

Lai konfigurētu pievienojiet produktu iepirkuma grozam.

Atkarībā no konfigurācijas, datu lapā uzdotie dati un attiecīgie piederumi var nesakrist ar šo produktu.



## Datu lapa

~ConfIndependentDatasheet

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 3/2 atvērts, viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	100 l/min
Pneimatiskā darba līnija	M5
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Individuāls savienojums Multipol
Max. vārstu pozīciju skaits	10
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Platums	10 mm
Aizsardzības klase	IP40 IP65
Nominālais izmērs	2 mm
Tiklojuma izmērs	14 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Konstrukcijas struktūra	Spiediena atbrīvots gala vārsts
Vadības gaiss	tiešais
Vārstu termināļa struktūra	Fiksēts tiklojums
Komutācijas pozīcijas indikators	Jā, ar ligzdu
Piemērotība vakuamam	Jā
Nominālais darbības spriegums DC	24 V 5 V 12 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 40 °C
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE