

# Plastmasas caurule

## PUN-H-8X1,25-BL

Daļas numurs: 197385

★ Pamatproduktu klāsts

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā (hidrolīzes izturīgs).  
Šis produkts ir piemērots lietošanai ar sekojošiem savienojuma veidiem: QS, NPQP, NPQM, CRQS un CK.

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Ārējais diametrs                                | 8 mm   |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei       | 37 mm  |
| Iekšējais diametrs                              | 5,7 mm   |
| Min. liekšanās rādiuss                          | 21 mm  |
| Lietošanas instrukcija                          | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens     | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu            | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Autorizācija                                    | TÜV  |
| Sertifikācijas departaments                     | B 013277 0506 00   |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| Materiāla ugunsizturības tests                  | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a  |
| Tīrības klase                                   | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Pārtikas drošs                                  | Skatiet Papildus materiālu informāciju   |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -35 ... 60 °C  |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu           | 0,0287 kg/m  |
| Pneimatiskais savienojums                       | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 8 mm<br>nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni   |
| Krāsa   | zils   |
| Balsta cietība                                  | D 52 +/-3  |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS   |
| Caurules materiāls                              | TPE-U(PU)  |