



Klusinātājs UO-1/4

Daļas numurs: 197584

FESTO

Priekš vakuuma ģeneratoriem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktīvas struktūra	Atvērts klusinātājs
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	8 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Klusinātāja ieliktņa materiāls	PE
Vītņotā spraudņa materiāls	PE
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS