

Spirālveida plastmasas cauruļvads PUN-6X1-S-1-SW

Daļas numurs: 197605

FESTO

Augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs pie liela pagarinājuma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	1 m
Ārējais diametrs	6 mm
Bloka garums	0,344 m
Iekšējais diametrs	4 mm
Tinuma diametrs	46 mm
Vijumu skaits	23
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars	51 g
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Caurules materiāls	TPE-U(PU)