

# Spirālveida plastmasas cauruļvads PUN-10X1,5-S-6-SW

Daļas numurs: 197613

FESTO

Augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs pie liela pagarinājuma



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	6 m
Ārējais diametrs	10 mm
Bloka garums	0,91 m
Iekšējais diametrs	7 mm
Tinuma diametrs	80 mm
Vijumu skaits	70
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars	760 g
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Caurules materiāls	TPE-U(PU)