

DUO spirālveida plastmasas caurule PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

Daļas numurs: 197617

FESTO

Augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs pie liela pagarinājuma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	0,5 m
Ārējais diametrs	4 mm
Bloka garums	0,268 m
Iekšējais diametrs	2,6 mm
Tinuma diametrs	25 mm
Vijumu skaits	20
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars	25 g
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 4 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm
Krāsa	zils/melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Caurules materiāls	TPE-U(PU)