

# DUO spirālveida plastmasas caurule PUN-6X1-S-6-DUO-BS

Daļas numurs: 197622

FESTO

Augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs pie liela pagarinājuma



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Darba garums                                | 6 m  |
| Ārējais diametrs                            | 6 mm   |
| Bloka garums                                | 2,228 m  |
| Iekšējais diametrs                          | 4 mm   |
| Tinuma diametrs                             | 46 mm  |
| Vijumu skaits                               | 168  |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar   |
| Autorizācija                                | TÜV  |
| Sertifikācijas departaments                 | B 013277 0506 00   |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L   |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -35 ... 60 °C  |
| Produkta svars                              | 700 g  |
| Pneimatiskais savienojums                   | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm<br>nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni<br>nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm |
| Krāsa                                       | zils/melns   |
| Balsta cietība                              | D 52 +/-3  |
| Caurules materiāls                          | TPE-U(PU)  |